




STV-W G1/8-AG 8

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W G1/8-AG 8

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	24,00 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış hortum çapı	8,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	32,00 mm
Uzunluk L	24,00 mm
Yükseklik H1	21,80 mm
Yükseklik H	13,70 mm
Dış çap D1	14,6 mm
Nominal çap dn	5,50 mm
İç çap d	8,00 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış uzunluğu LG1	5,7 mm
Anahtar boyutu SW1	13,0 mm
Anahtar boyutu SW3	16,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00160



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	43,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	8-6
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00160



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00160

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 8-6 PE BL 10.07.09.00015
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR 10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00160