

Raccordo a innesto angolare  
**STV-W G1/2-AG 12**



Art.-Nr.: 10.08.02.00164




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Nichelato
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	34,30 mm
Filettatura G1	G1/2"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	12,00 mm

STV-W G1/2-AG 12

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L1	47,30 mm
Lunghezza L	34,30 mm
Altezza H1	28,50 mm
Altezza H	18,50 mm
Diametro esterno D1	19,8 mm
Diametro nominale dn	9,00 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	9,5 mm
Misura della chiave SW1	24,0 mm

Dati di costruzione STV-W G1/2-AG 12



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00164](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00164)

1

Raccordo a innesto angolare  
**STV-W G1/2-AG 12**



Art.-Nr.: 10.08.02.00164



**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	115,0 g
Materiale	Nichelato
Tipo di tubo flessibile di design	12-9
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.08.02.00164](http://www.schmalz.com/10.08.02.00164)



**Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00164**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00164](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00164)