

Raccordo a innesto angolare
STV-WF M5-AG 4




Art.-Nr.: 10.08.02.00165



STV-WF M5-AG 4

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-WF M5-AG 4

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Nichelato
Temperatura d'intervento	-10 ... 70 °C
Lunghezza L	16,50 mm
Filettatura G1	M5-AG
Diametro tubo flessibile esterno	4,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	20,10 mm
Lunghezza L	16,50 mm
Altezza H1	16,60 mm
Altezza H	8,40 mm
Diametro esterno D1	8,6 mm
Diametro nominale dn	2,50 mm
Diametro interno d	4,00 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	3,5 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm



Raccordo a innesto angolare

STV-WF M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00165



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	9,0 g
Materiale	Nichelato
Tipo di tubo flessibile di design	4-2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-10 ... 70 °C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00165



Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00165

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00165