




STV-WF M5-AG 4

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-WF M5-AG 4

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Uzunluk L	16,50 mm
Diş G1	M5-M
Diş hortum çapı	4,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	20,10 mm
Uzunluk L	16,50 mm
Yükseklik H1	16,60 mm
Yükseklik H	8,40 mm
Diş çap D1	8,6 mm
Nominal çap dn	2,50 mm
İç çap d	4,00 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	3,5 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW3	8,5 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00165

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	9,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	4-2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-1,00 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ailesi	STV

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00165**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00165**

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2 PE BL 10.07.09.00013
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR 10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2.7 PA MI-TR 10.07.09.00063

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00165