Raccordo a innesto angolare

STV-WF G1/8-AG 4

Art.-Nr.: 10.08.02.00166

STV-WF G1/8-AG 4

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Nichelato
Temperatura d'intervento	-10 ... 70 °C
Lunghezza L	17,40 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	4,00 mm



Dati di costruzione STV-WF G1/8-AG 4

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	25,30 mm
Lunghezza L	17,40 mm
Altezza H1	23,60 mm
Altezza H	9,80 mm
Diametro esterno D1	8,6 mm
Diametro nominale dn	5,40 mm
Diametro interno d	4,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Raccordo a innesto angolare

STV-WF G1/8-AG 4

Art.-Nr.: 10.08.02.00166

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	37,0 g
Materiale	Nichelato
Tipo di tubo flessibile di design	4-2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-10 ... 70 °C
Famiglia di prodotti	STV

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.08.02.00166**

Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00166

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it