




STV-WF G1/4-AG 4

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Uzunluk L	19,50 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış hortum çapı	4,00 mm

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	29,40 mm
Uzunluk L	19,50 mm
Yükseklik H1	23,90 mm
Yükseklik H	9,80 mm
Dış çap D1	8,5 mm
Nominal çap dn	7,20 mm
İç çap d	4,00 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	6,7 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Anahtar boyutu SW3	20,0 mm

Tasarım verileri STV-WF G1/4-AG 4

Art.-Nr.: 10.08.02.00167

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	54,0 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	4-2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ailesi	STV

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00167**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00167**

Typ		Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00167