




STV-WF G1/4-AG 6

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-WF G1/4-AG 6

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Uzunluk L	22,90 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış hortum çapı	6,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	32,90 mm
Uzunluk L	22,90 mm
Yükseklik H1	23,90 mm
Yükseklik H	9,80 mm
Dış çap D1	11,8 mm
Nominal çap dn	7,20 mm
İç çap d	6,00 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	6,7 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Anahtar boyutu SW3	20,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00169

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	57,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	6-4
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ailesi	STV

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00169**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00169**

Typ		Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00169