

Art.-Nr.: 10.08.02.00200




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	15,00 mm
Dış çap D	7,90 mm
Diş G1	M5-M
Dış hortum çapı	4,00 mm

STV-GE M5-AG 4

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	19,50 mm
Uzunluk L2	11,40 mm
Uzunluk L	15,00 mm
Dış çap D	7,90 mm
Nominal çap dn	2,00 mm
İç çap d	4,00 mm
Dış G1	M5-M
Dış uzunluğu LG1	4,5 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm

Tasarım verileri STV-GE M5-AG 4

Otomatik rakor, düz

STV-GE M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00200



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	5,00 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	4-2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00200



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00200

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2 PE BL 10.07.09.00013
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR 10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2.7 PA MI-TR 10.07.09.00063



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00200