

Otomatik rakor, düz

STV-GE G1/4-AG 4




Art.-Nr.: 10.08.02.00203



STV-GE G1/4-AG 4

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-GE G1/4-AG 4

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	11,80 mm
Dış çap D	8,60 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış hortum çapı	4,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	19,60 mm
Uzunluk L2	7,30 mm
Uzunluk L	11,80 mm
Dış çap D	8,60 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
İç çap d	4,00 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	7,8 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00203

Otomatik rakor, düz

STV-GE G1/4-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00203



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	15,00 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	4-2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00203



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00203

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 4-2 PE BL 10.07.09.00013
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR 10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2.7 PA MI-TR 10.07.09.00063



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00203