

Otomatik rakor, düz

STV-GE G1/4-AG 6




Art.-Nr.: 10.08.02.00205



STV-GE G1/4-AG 6

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-GE G1/4-AG 6

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	15,20 mm
Dış çap D	11,20 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış hortum çapı	6,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	23,00 mm
Uzunluk L2	10,70 mm
Uzunluk L	15,20 mm
Dış çap D	11,20 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
İç çap d	6,00 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	7,8 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00205

Otomatik rakor, düz

STV-GE G1/4-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00205



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	18,00 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	6-4
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00205



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00205

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL 10.07.09.00014
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR 10.07.09.00157
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR 10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00205