




Технические данные

Attribute	Value
Материал	латунь
Температура эксплуатации	°C
Длина L	20.70 mm
Наружный диаметр D	14.00 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Наружный диаметр шланга	8.00 mm

STV-GE G1/8-AG 8

Вставные фитинги поставляются в нужном исполнении.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	26.20 mm
Длина L2	16.40 mm
Длина L	20.70 mm
Наружный диаметр D	14.00 mm
Номинальный диаметр dn	5.10 mm
Внутренний диаметр d	8.00 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	5.5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14.0 mm

Конструктивные данные STV-GE G1/8-AG 8

Вставная муфта, прямой

STV-GE G1/8-AG 8



Art.-Nr.: 10.08.02.00206



Технические данные

Attribute	Value
Вес	16.3 g
Материал	латунь
Тип шланга по конструкции	8-6
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	бар
Температура эксплуатации	°C
Семейство продуктов	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00206



Данные для заказа Аксессуары 10.08.02.00206

Тип		Количество предметов
Вакуумный шланг (Метр)	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00206