




STV-GE G1/8-AG 8

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-GE G1/8-AG 8

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	20,70 mm
Diametro esterno D	14,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	8,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	26,20 mm
Lunghezza L2	16,40 mm
Lunghezza L	20,70 mm
Diametro esterno D	14,00 mm
Diametro nominale dn	5,10 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00206

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	16,3 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	8-6
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00206

**Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00206**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

