直插式管接头

STV-GE G3/8-AG 12

Art.-Nr.: 10.08.02.00209




STV-GE G3/8-AG 12

快插接头以所需的版本提供。

技术的数据

属性	价值
材料	黄铜
操作手柄的工作温度	-20 ... 80 °C
长度 L	23.60 mm
外部直径 D	19.50 mm
螺纹 G1	G3/8"-M
软管外直径	12.00 mm



设计参数 STV-GE G3/8-AG 12

设计参数

属性	价值
长度 L1	31.00 mm
长度 L2	17.60 mm
长度 L	23.60 mm
外部直径 D	19.50 mm
公称直径 dn	9.00 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G1	G3/8"-M
螺纹长度 LG1	7.4 mm
扳手尺寸 SW1	20.0 mm

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

直插式管接头

STV-GE G3/8-AG 12

Art.-Nr.: 10.08.02.00209

技术的数据

属性	价值
重量	35.00 g
材料	黄铜
设计软管类型	12-9
压力范围（操作手柄压力） [bar]	-0.95 ... 15.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 80 °C
产品系列	STV

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.08.02.00209**

订单数据 附件 **10.08.02.00209**

Typ		针数
压缩空气管	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
真空软管 (仪表)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn