

Art.-Nr.: 10.08.02.00211




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	30,50 mm
Dış çap D	21,50 mm
Diş G1	G3/8"-M
Dış hortum çapı	14,00 mm

STV-GE G3/8-AG 14

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	37,80 mm
Uzunluk L2	22,10 mm
Uzunluk L	30,50 mm
Dış çap D	21,50 mm
Nominal çap dn	10,30 mm
İç çap d	14,00 mm
Diş G1	G3/8" -M
Diş uzunluğu LG1	7,3 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm

Tasarım verileri STV-GE G3/8-AG 14

Otomatik rakor, düz

STV-GE G3/8-AG 14



Art.-Nr.: 10.08.02.00211



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	50,00 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	14-11
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00211



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00211

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 14-11 PU MI-TR
	10.07.09.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00211