




STV-GE G3/8-AG 14

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-GE G3/8-AG 14

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	30,50 mm
Diametro esterno D	21,50 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	14,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	37,80 mm
Lunghezza L2	22,10 mm
Lunghezza L	30,50 mm
Diametro esterno D	21,50 mm
Diametro nominale dn	10,30 mm
Diametro interno d	14,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,3 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00211

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	50,0 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	14-11
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00211

**Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00211**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038

