




## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Nichelato
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	19,70 mm
Filettatura G1	M5-AG
Diametro tubo flessibile esterno	6,00 mm

STV-W M5-AG 6

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

## Dati di costruzione



Attributo	Valore
Lunghezza L1	24,70 mm
Lunghezza L	19,70 mm
Altezza H1	13,60 mm
Altezza H	8,70 mm
Diametro esterno D1	9,9 mm
Diametro nominale dn	2,50 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,7 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm

Dati di costruzione STV-W M5-AG 6

Art.-Nr.: 10.08.02.00235

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	16,0 g
Materiale	Nichelato
Tipo di tubo flessibile di design	6-4
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.08.02.00235](http://www.schmalz.com/10.08.02.00235)

**Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00235**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

