

Tapa rakoru, dirsek
STV-W M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00235



STV-W M5-AG 6


Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	19,70 mm
Dış G1	M5-M
Dış hortum çapı	6,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	24,70 mm
Uzunluk L	19,70 mm
Yükseklik H1	13,60 mm
Yükseklik H	8,70 mm
Dış çap D1	9,9 mm
Nominal çap dn	2,50 mm
İç çap d	6,00 mm
Dış G1	M5-M
Dış uzunluğu LG1	4,7 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW3	10,0 mm



Tasarım verileri STV-W M5-AG 6



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00235

Tapa rakoru, dirsek
STV-W M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00235



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	16,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	6-4
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00235



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00235

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL 10.07.09.00014
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR 10.07.09.00157
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR 10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00235