直插式管接头

STV-GE G3/8-AG 8

Art.-Nr.: 10.08.02.00237




STV-GE G3/8-AG 8

快插接头以所需的版本提供。

技术的数据

属性	价值
材料	黄铜
操作手柄的工作温度	-20 ... 80 °C
长度 L	17.40 mm
外部直径 D	14.60 mm
螺纹 G1	G3/8"-M
软管外直径	8.00 mm



设计参数 STV-GE G3/8-AG 8

设计参数

属性	价值
长度 L1	25.00 mm
长度 L2	11.80 mm
长度 L	17.40 mm
外部直径 D	14.60 mm
公称直径 dn	6.00 mm
内径 d	8.00 mm
螺纹 G1	G3/8"-M
螺纹长度 LG1	7.6 mm
扳手尺寸 SW1	20.0 mm

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

直插式管接头

STV-GE G3/8-AG 8

Art.-Nr.: 10.08.02.00237

技术的数据

属性	价值
重量	25.00 g
材料	黄铜
设计软管类型	8-6
压力范围（操作手柄压力） [bar]	-0.95 ... 15.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 80 °C
产品系列	STV

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.08.02.00237**

订单数据 附件 **10.08.02.00237**

Typ		针数
压缩空气管	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空软管 (仪表)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn