

Otomatik rakor, düz

## STV-GE G1/2-AG 10




Art.-Nr.: 10.08.02.00253



STV-GE G1/2-AG 10

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-GE G1/2-AG 10

### Teknik veriler

| Attribute         | Value         |
|-------------------|---------------|
| Malzeme           | Pirinç        |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Uzunluk L         | 18,50 mm      |
| Dış çap D         | 16,50 mm      |
| Dış G1            | G1/2"-M       |
| Dış hortum çapı   | 10,00 mm      |

### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Uzunluk L1         | 28,00 mm |
| Uzunluk L2         | 12,50 mm |
| Uzunluk L          | 18,50 mm |
| Dış çap D          | 16,50 mm |
| Nominal çap dn     | 8,00 mm  |
| İç çap d           | 10,00 mm |
| Dış G1             | G1/2"-M  |
| Dış uzunluğu LG1   | 9,5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 24,0 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00253](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00253)

Otomatik rakor, düz

## STV-GE G1/2-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00253



### Teknik veriler

| Attribute                              | Value               |
|----------------------------------------|---------------------|
| Ağırlık                                | 43,00 g             |
| Malzeme                                | Pirinç              |
| Tasarım hortum tipi                    | 10-7                |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı                      | -20 ... 80 °C       |
| Ürün ailesi                            | STV                 |



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.08.02.00253](http://www.schmalz.com/10.08.02.00253)



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00253

| Typ                   | Ürün numarası                    |
|-----------------------|----------------------------------|
| Vakum hortumu (metre) | VSL 10-7 PE MI-TR 10.07.09.00083 |
| Vakum hortumu (metre) | VSL 10-7 PU MI-TR 10.07.09.00084 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00253](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00253)