


Art.-Nr.: 10.08.02.00260



STVI-GE G1/4-IG 10

Вставные фитинги поставляются в нужном исполнении.



Конструктивные данные STVI-GE G1/4-IG 10

Технические данные

Attribute	Value
Материал	латунь
Температура эксплуатации	-20 ... 80 °C
Длина L	37.00 mm
Наружный диаметр D	16.50 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Наружный диаметр шланга	10.00 mm

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	17.50 mm
Длина L	37.00 mm
Наружный диаметр D	16.50 mm
Номинальный диаметр dn	8.00 mm
Внутренний диаметр d	10.00 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12.0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17.0 mm

Вставная муфта, прямой

STVI-GE G1/4-IG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00260



Технические данные

Attribute	Value
Вес	34.0 g
Материал	латунь
Тип шланга по конструкции	10-7
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	0,95 ... 15,00 бар
Температура эксплуатации	-20 ... 80 °C
Семейство продуктов	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00260



Данные для заказа Аксессуары 10.08.02.00260

Тип		Количество предметов
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00260