

Raccord rapide coudé
STV-W M5-AG 6




Art.-Nr.: 10.08.02.00296



Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Longueur L	20,80 mm
Hauteur H	13,00 mm
Filetage G1	M5-M

STV-W M5-AG 6



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	25,50 mm
Longueur L	20,80 mm
Hauteur H1	16,50 mm
Hauteur H	13,00 mm
Diamètre extérieur D1	11,5 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	4,0 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm

Données de construction STV-W M5-AG 6



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	4,3 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00296

Raccord rapide coudé
STV-W M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00296



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.08.02.00296



Données de commande des accessoires 10.08.02.00296

Typ		num
Tuyau d'air comprimé	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00296