


Art.-Nr.: 10.08.02.00296



STV-W M5-AG 6

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Lunghezza L	20,80 mm
Altezza H	13,00 mm
Filettatura G1	M5-AG



Dati di costruzione STV-W M5-AG 6

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	25,50 mm
Lunghezza L	20,80 mm
Altezza H1	16,50 mm
Altezza H	13,00 mm
Diametro esterno D1	11,5 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,0 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	4,3 g



Raccordo a innesto angolare

STV-W M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00296



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00296



Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00296

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00296