

Conector rápido acodado
STV-W M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00296




STV-W M5-AG 6

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de presión (presión operativa) [bar]	bar
Longitud L	20,80 mm
Altura H	13,00 mm
Rosca G1	M5-MA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	25,50 mm
Longitud L	20,80 mm
Altura H1	16,50 mm
Altura H	13,00 mm
Diámetro exterior D1	11,5 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Rosca G1	M5-MA
Longitud de rosca LG1	4,0 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW3	8,0 mm



Datos de diseño STV-W M5-AG 6



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	4,30 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00296

Conector rápido acodado
STV-W M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00296



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.08.02.00296



Datos de pedido accesorios 10.08.02.00296

Typ		Número de artículo
Tubo flexible para aire comprimido	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00296