

Otomatik rakor, düz

STV-GE G1/2-AG 14




Art.-Nr.: 10.08.02.00300



STV-GE G1/2-AG 14

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-GE G1/2-AG 14

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	°C
Uzunluk L	25,00 mm
Dış çap D	21,50 mm
Dış G1	G1/2"-M
Dış hortum çapı	14,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	34,50 mm
Uzunluk L2	19,00 mm
Uzunluk L	25,00 mm
Dış çap D	21,50 mm
Nominal çap dn	10,30 mm
İç çap d	14,00 mm
Dış G1	G1/2"-M
Dış uzunluğu LG1	9,6 mm
Anahtar boyutu SW1	24,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00300

Otomatik rakor, düz

STV-GE G1/2-AG 14



Art.-Nr.: 10.08.02.00300



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	52,70 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	14-11
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00300



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00300

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 14-11 PU MI-TR
	10.07.09.00038



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00300