




STV-GE G1/2-AG 14

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-GE G1/2-AG 14

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	25,00 mm
Diametro esterno D	21,50 mm
Filettatura G1	G1/2"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	14,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	34,50 mm
Lunghezza L2	19,00 mm
Lunghezza L	25,00 mm
Diametro esterno D	21,50 mm
Diametro nominale dn	10,30 mm
Diametro interno d	14,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	9,6 mm
Misura della chiave SW1	24,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00300

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	52,7 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	14-11
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00300

**Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00300**

Typ	codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro) VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038

