

Raccordo a innesto angolare
STV-W G1/8-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00306




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Plastica
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Lunghezza L	26,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	10,00 mm

STV-W G1/8-AG 10

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	34,50 mm
Lunghezza L	26,50 mm
Altezza H1	26,00 mm
Altezza H	16,50 mm
Diametro esterno D1	19,0 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Diametro interno d	10,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Misura della chiave SW1	16,0 mm

Dati di costruzione STV-W G1/8-AG 10



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00306

Raccordo a innesto angolare

STV-W G1/8-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00306



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	28,00 g
Materiale	Plastica
Tipo di tubo flessibile di design	10-7
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,00 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00306



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00306