




STV-W M5-AG 6 HT

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W M5-AG 6 HT

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-50 ... 200 °C
Uzunluk L	22,50 mm
Dış G1	M5-M
Dış hortum çapı	6,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	28,50 mm
Uzunluk L	22,50 mm
Yükseklik H1	17,30 mm
Yükseklik H	11,70 mm
Dış çap D1	11,6 mm
İç çap d	6,00 mm
Dış G1	M5-M
Dış uzunluğu LG1	5,5 mm
Anahtar boyutu SW1	13,0 mm
Anahtar boyutu SW3	12,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00397

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	22,00 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	6-4
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 24,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-50 ... 200 °C
Ürün ailesi	STV

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00397**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00397**

Typ		Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00397