




STV-W G1/4-AG 6

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W G1/4-AG 6

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Plastikler
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Uzunluk L	19,50 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş hortum çapı	6,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	27,50 mm
Uzunluk L	19,50 mm
Yükseklik H1	17,10 mm
Yükseklik H	10,70 mm
Diş çap D1	14,0 mm
Nominal çap dn	6,00 mm
İç çap d	6,00 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	6,0 mm
Anahtar boyutu SW1	16,0 mm

Tapa rakoru, dirsek

STV-W G1/4-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00462



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	19,30 g
Malzeme	Plastikler
Tasarım hortum tipi	6-4
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00462



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00462