

Raccordo a innesto angolare
STV-W G1/4-AG 6




Art.-Nr.: 10.08.02.00462



STV-W G1/4-AG 6

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-W G1/4-AG 6

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Plastica
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Lunghezza L	19,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	6,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	27,50 mm
Lunghezza L	19,50 mm
Altezza H1	17,10 mm
Altezza H	10,70 mm
Diametro esterno D1	14,0 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	6,0 mm
Misura della chiave SW1	16,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00462

Raccordo a innesto angolare

STV-W G1/4-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00462



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	19,30 g
Materiale	Plastica
Tipo di tubo flessibile di design	6-4
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00462



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00462