


Art.-Nr.: 10.08.02.00468



STV-GE M5-AG 4

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.



Données de construction STV-GE M5-AG 4

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Laiton
Température de travail	°C
Longueur L	15,00 mm
Diamètre extérieur D	7,90 mm
Filetage G1	M5-M
Diamètre extérieur du tuyau	4,00 mm

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	19,50 mm
Longueur L	15,00 mm
Diamètre extérieur D	7,90 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	4,5 mm



Art.-Nr.: 10.08.02.00468



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Laiton
Type de tuyau de construction	4-2
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Famille de produits	STV



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.08.02.00468

