




STV-GE M5-AG 4

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-GE M5-AG 4

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	15,00 mm
Diametro esterno D	7,90 mm
Filettatura G1	M5-AG
Diametro tubo flessibile esterno	4,00 mm

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	19,50 mm
Lunghezza L	15,00 mm
Diametro esterno D	7,90 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Diametro interno d	4,00 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,5 mm

Raccordo a innesto diritto

## STV-GE M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00468



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	4-2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.08.02.00468](http://www.schmalz.com/10.08.02.00468)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00468](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00468)