




## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	18,50 mm
Diametro esterno D	9,90 mm
Filettatura G1	M7-AG
Diametro tubo flessibile esterno	6,00 mm

STV-GE M7-AG 6

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	23,50 mm
Lunghezza L	18,50 mm
Diametro esterno D	9,90 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	M7-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm

Dati di costruzione STV-GE M7-AG 6

Raccordo a innesto diritto

## STV-GE M7-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00469



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	6-4
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.08.02.00469](http://www.schmalz.com/10.08.02.00469)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00469](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00469)