




STV-GE M7-AG 6

Les raccords enfichables sont livrés dans la version souhaitée.



Données de construction STV-GE M7-AG 6

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Laiton
Température de travail	°C
Longueur L	18,50 mm
Diamètre extérieur D	9,90 mm
Filetage G1	M7-M
Diamètre extérieur du tuyau	6,00 mm

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	23,50 mm
Longueur L	18,50 mm
Diamètre extérieur D	9,90 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Filetage G1	M7-M
Longueur du filetage LG1	5,0 mm

Raccord rapide droit

STV-GE M7-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00469



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Laiton
Type de tuyau de construction	6-4
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Famille de produits	STV



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.08.02.00469



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00469