



## Données techniques

| Attribut               | Valeur        |
|------------------------|---------------|
| Taille                 | 6,00 mm       |
| Matière                | Plastiques    |
| Température de travail | -20 ... 60 °C |
| Longueur L             | 20,50 mm      |
| Surface                | brut          |

SVB-WIN 8-6 KU-ROH

## Données de construction

| Attribut              | Valeur   |
|-----------------------|----------|
| Longueur L            | 20,50 mm |
| Hauteur H             | 25,00 mm |
| Diamètre extérieur D1 | 13,9 mm  |
| Diamètre intérieur d  | 8,00 mm  |

Données de construction SVB-WIN 8-6 KU-ROH



## Données techniques

| Attribut               | Valeur        |
|------------------------|---------------|
| Taille                 | 6,00 mm       |
| Poids propre           | 5,0 g         |
| Matière                | Plastiques    |
| Température de travail | -20 ... 60 °C |



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.08.02.00542](http://www.schmalz.com/10.08.02.00542)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00542](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00542)