

Art.-Nr.: 10.08.02.00650




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Uzunluk L	27,00 mm
Diş G1	G 1/8"-M
Diş hortum çapı	8,00 mm

STV-W G1/8-AG 8 HT

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	35,00 mm
Uzunluk L	27,00 mm
Yükseklik H1	20,70 mm
Yükseklik H	13,40 mm
Dış çap D1	14,8 mm
İç çap d	8,00 mm
Diş G1	G 1/8" -M
Diş uzunluğu LG1	5,5 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Anahtar boyutu SW3	16,0 mm

Tasarım verileri STV-W G1/8-AG 8 HT

Tapa rakoru, dirsek

STV-W G1/8-AG 8 HT



Art.-Nr.: 10.08.02.00650



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	41,00 g
Malzeme	Pirinç
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 24,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Ürün ailesi	STV
Tasarım hortum tipi	8/6



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00650



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00650

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL 10.07.09.00014
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR 10.07.09.00002
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR 10.07.09.00157



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00650