


Art.-Nr.: 10.08.02.00650



STV-W G1/8-AG 8 HT

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-W G1/8-AG 8 HT

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	-20 ... 120 °C
Lunghezza L	27,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	8,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	35,00 mm
Lunghezza L	27,00 mm
Altezza H1	20,70 mm
Altezza H	13,40 mm
Diametro esterno D1	14,8 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Misura della chiave SW3	16,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00650

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	41,00 g
Materiale	Ottone
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 24,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 120 °C
Famiglia di prodotti	STV
Tipo di tubo flessibile di design	8/6

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00650

**Dati di ordinazione accessori 10.08.02.00650**

Typ		Numero articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157

