


Art.-Nr.: 10.08.03.00152

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Materiale	Ottone
Lunghezza L	3,30 mm
Diametro nominale dn	2,20 mm
Filettatura G1	M5-AG
Superficie	nichelato

ST M5-AG 4 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	18,40 mm
Lunghezza L	3,30 mm
Diametro esterno D	3,90 mm
Diametro nominale dn	2,20 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,4 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm

Dati di costruzione ST M5-AG 4 MS-V

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	2,0 g
Materiale	Ottone



Bocchetta

ST M5-AG 4 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00152



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.03.00152



Ordinare gli accessori dati 10.08.03.00152

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00152