


Art.-Nr.: 10.08.03.00153

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Materiale	Ottone
Lunghezza L	4,00 mm
Diametro nominale dn	2,50 mm
Filettatura G1	G 1/8"-AG
Superficie	crudo

ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	28,00 mm
Lunghezza L	4,00 mm
Diametro esterno D	3,90 mm
Diametro nominale dn	2,50 mm
Filettatura G1	G 1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm

Dati di costruzione ST G1/8-AG 4 MS-ROH

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	7,0 g
Materiale	Ottone



Bocchetta

ST G1/8-AG 4 MS-ROH



Art.-Nr.: 10.08.03.00153



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.03.00153



Ordinare gli accessori dati 10.08.03.00153

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00153