


Art.-Nr.: 10.08.03.00156

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Materiale	Ottone
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro nominale dn	4,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Superficie	nichelato

ST G1/4-AG 6 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	42,00 mm
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro esterno D	6,30 mm
Diametro nominale dn	4,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm

Dati di costruzione ST G1/4-AG 6 MS-V

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	21,0 g
Materiale	Ottone



Bocchetta

ST G1/4-AG 6 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00156



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.03.00156



Ordinare gli accessori dati 10.08.03.00156

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tubo flessibile aria compressa	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00156