

Art.-Nr.: 10.08.03.00165




ST G3/4-AG 19 MS-V

Les accessoires pour les raccords sont livrés dans le modèle souhaité.

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	19,0 mm
Matière	Laiton
Longueur L	7,80 mm
Diamètre nominal dn	16,00 mm
Filetage G1	G3/4"-M
Surface	nickelé



Données de construction ST G3/4-AG 19 MS-V

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	60,00 mm
Longueur L	7,80 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Diamètre nominal dn	16,00 mm
Filetage G1	G3/4"-M
Longueur du filetage LG1	15,8 mm
Taille de la clé SW1	32,0 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	116,0 g
Matière	Laiton



Raccord de tuyau

ST G3/4-AG 19 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00165



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.08.03.00165



Données de commande des accessoires 10.08.03.00165

Typ		num
Flexible de vide (mètre)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00165