


Art.-Nr.: 10.08.03.00167

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	25,0 mm
Materiale	Ottone
Lunghezza L	10,10 mm
Diametro nominale dn	22,00 mm
Filettatura G1	G1"-AG
Superficie	nichelato

ST G1-AG 25 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	62,00 mm
Lunghezza L	10,10 mm
Diametro esterno D	25,00 mm
Diametro nominale dn	22,00 mm
Filettatura G1	G1"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	15,8 mm
Misura della chiave SW1	36,0 mm

Dati di costruzione ST G1-AG 25 MS-V

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	159,0 g
Materiale	Ottone



Bocchetta

ST G1-AG 25 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00167



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.03.00167



Ordinare gli accessori dati 10.08.03.00167

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 32-25 PU-DS-AS TR	10.07.09.00051
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00167