

Art.-Nr.: 10.08.03.00170




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	38,0 mm
Materiale	Ottone
Lunghezza L	12,20 mm
Diametro nominale dn	29,90 mm
Filettatura G1	G1-1/2"-AG
Superficie	nichelato

ST G1-1/2-AG 38 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	64,00 mm
Lunghezza L	12,20 mm
Diametro esterno D	38,00 mm
Diametro nominale dn	29,90 mm
Filettatura G1	G1-1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	15,5 mm
Misura della chiave SW1	50,0 mm

Dati di costruzione ST G1-1/2-AG 38 MS-V



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	400,0 g
Materiale	Ottone



Bocchetta

## ST G1-1/2-AG 38 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00170



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.08.03.00170](http://www.schmalz.com/10.08.03.00170)



### Ordinare gli accessori dati 10.08.03.00170

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 48-38 PU-DS-AS TR	10.07.09.00031
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD	10.07.09.00052
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 47-38 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00009



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00170](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00170)