

Raccordo a innesto angolare
STV-W G1/4-AG 8




Art.-Nr.: 10.08.03.00233



STV-W G1/4-AG 8

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-W G1/4-AG 8

Dati tecnici

Materiale	Plastica
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Lunghezza L	22,60 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	8,00 mm

Dati di costruzione

Lunghezza L1	30,70 mm
Lunghezza L	22,60 mm
Altezza H1	19,50 mm
Altezza H	11,50 mm
Diametro esterno D1	16,0 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	6,0 mm
Misura della chiave SW1	16,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00233

Raccordo a innesto angolare
STV-W G1/4-AG 8



Art.-Nr.: 10.08.03.00233



Dati tecnici

Peso	23,10 g
Materiale	Plastica
Tipo di tubo flessibile di design	8-6
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	0,95 ... 10,00 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	STV



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00233