

Tapa rakoru, dirsek

STV-W G1/4-AG 8




Art.-Nr.: 10.08.03.00233



STV-W G1/4-AG 8

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W G1/4-AG 8

Teknik veriler

Malzeme	Plastikler
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Uzunluk L	22,60 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış hortum çapı	8,00 mm

Tasarım verileri

Uzunluk L1	30,70 mm
Uzunluk L	22,60 mm
Yükseklik H1	19,50 mm
Yükseklik H	11,50 mm
Dış çap D1	16,0 mm
Nominal çap dn	6,00 mm
İç çap d	8,00 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	6,0 mm
Anahtar boyutu SW1	16,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00233

Tapa rakoru, dirsek

STV-W G1/4-AG 8



Art.-Nr.: 10.08.03.00233



Teknik veriler

Ağırlık	23,10 g
Malzeme	Plastikler
Tasarım hortum tipi	8-6
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	STV



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00233