

Art.-Nr.: 10.08.09.00004




## Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur NPN
Entrées / sorties	entrée / sortie numérique
Connexion électrique	Coudé connec M8, 8pôle
Modèle	Système de changement rapide MATCH
Dmk	50,0 mm
Type	TM5
por	Techman

RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

Le module de changement rapide RMQC est livré prêt à être raccordé.

Le générateur de vide correspondant doit être commandé séparément.



## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	125,00 mm
Hauteur H1	37,00 mm
Hauteur H	34,00 mm
Diamètre extérieur D2	31,5 mm
Diamètre extérieur D	75,00 mm
Diamètre intérieur d	6,40 mm
Filetage G1	M8-M
Filetage G2	M7-F
Dmk	50,0 mm
Longueur du câble	270,00 mm

Données de construction RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

Art.-Nr.: 10.08.09.00004



## Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de l'éléments de fixation	Canal produit fermé
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur NPN
Entrées / sorties	entrée / sortie numérique
Poids propre	600,0 g
Température de travail	5 ... 60 °C
Modèle	Système de changement rapide MATCH
Connexion électrique	WS-M8-8
Type	TM5
avec	E-transfert électrique / pneumatique
por	Techman
Force axiale (max)	500,0 N
Moment (Y)	40,0 Nm
Déport d'essieu max	1,0 mm
Nombre de cycles de charge	100.000,00
Force de serrage	50,0 N
Pouvoir dissolvant	0,0 N



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.08.09.00004](http://www.schmalz.com/10.08.09.00004)



## Données de commande des accessoires 10.08.09.00004

Typ	Artikelnummer
Module Electrovanne	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032

