

Art.-Nr.: 10.08.09.00004


**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación NPN
Entradas / salidas	entrada / salida digital
Conexión eléctrica	Acodada conn M8, 8 pol
Diseño	Sistema de cambio rápido MATCH
Dmk	50,0 mm
Modelo	TM5
para	Techman

RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

El módulo de cambio rápido RMQC se suministra listo para su conexión.

El generador de vacío adecuado debe pedirse por separado.



Datos de diseño RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	125,00 mm
Altura H1	37,00 mm
Altura H	34,00 mm
Diámetro exterior D2	31,5 mm
Diámetro exterior D	75,00 mm
Diámetro interior d	6,40 mm
Rosca G1	M8-MA
Rosca G2	M7-HE
Dmk	50,0 mm
Longitud del cable	270,00 mm



Art.-Nr.: 10.08.09.00004

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Elementos de fijación de forma	Canal de fluido cerrado
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación NPN
Entradas / salidas	entrada / salida digital
Peso	600,0 g
Temperatura de uso	5 ... 60 °C
Diseño	Sistema de cambio rápido MATCH
Conexión eléctrica	WS-M8-8
Modelo	TM5
con	Transferencia eléctrica / neumática
para	Techman
Fuerza axial (máx.)	500,0 N
Momento (Y)	40,0 Nm
Desplazamiento del eje máximo	1,0 mm
Número de ciclos de carga	100.000,00
Fuerza de apriete	50,0 N
Poder disolvente	0,0 N

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.08.09.00004

**Pedir accesorios de datos 10.08.09.00004**

Typ	Artikelnummer
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032


WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00004