

Art.-Nr.: 10.08.09.00004


**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnřaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Giriřler / ıkıřlar	dijital giriř / ıkıř
Elektrik baęlantısı	Elbow con M8, 8 pole
İnřaat	Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH
Dmk	50.0 mm
Tip	TM5
für	Techman

RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

Hızlı deęiřtirme modülü RMQC baęlantıya hazır olarak teslim edilir.

Uygun bir vakum üretici ayrıca sipariř edilmelidir.



Tasarım verileri RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	125.00 mm
Yükseklik H1	37.00 mm
Yükseklik H	34.00 mm
Dıř ap D2	31.5 mm
Dıř ap D	75.00 mm
İ ap d	6.40 mm
Dıř G1	M8-M
Dıř G2	M7-F
Dmk	50.0 mm
Kablo uzunluęu	270.00 mm



RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

Art.-Nr.: 10.08.09.00004



Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil montaj elemanları	Akışkan kanalı kapalı
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Girişler / çıkışlar	dijital giriş / çıkış
Ağırlık	600.0 g
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
İnşaat	Hızlı deęiştirme sistemi MATCH
Elektrik bağlantısı	WS-M8-8
Tip	TM5
mit	E-transfer elektrik / pnömatik
für	Techman
Kraft axial (max)	500.0 N
Moment (Y)	40.0 Nm
Achsversatz max	1.0 mm
Yük döngüsü sayısı	100000.00
Anzugskraft	50.0 N
Lösekraft	0.0 N



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.09.00004

Veri aksesuarları sipariş edin 10.08.09.00004

Typ	Artikelnummer
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00004