

Art.-Nr.: 10.08.09.00010


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Giriřler / ıkıřlar	RS 485
Elektrik baęlantısı	Elb fem conn M8, 8 pol
İnřaat	Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH
Dmk	50.0 mm
Tip	UR3-16
für	Evrensel Robotlar e
Zusatzfunktion	Freedrive
Betriebseinrichtungen	

RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

Hızlı deęiřtirme modülü RMQC baęlantıya hazır olarak teslim edilir.

Uygun bir vakum üretici ayrıca sipariř edilmelidir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	95.00 mm
Yükseklik H1	42.00 mm
Yükseklik H	39.00 mm
Dıř ap D2	31.5 mm
Dıř ap D	75.00 mm
İ ap d	6.40 mm
Dıř G1	M8-F
Dıř G2	M7-F
Dıř G3	M3-IG
Dmk	50.0 mm

Tasarım verileri RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00010

Art.-Nr.: 10.08.09.00010

**Teknik veriler**

Attribute	Value
řekil montaj elemanları	Akışkan kanalı kapalı
Giriřler / çıkışlar	RS 485
Ağırlık	390.0 g
Çalışma sıcaklığı	5 ... 60 °C
İnřaat	Hızlı deęiřtirme sistemi MATCH
Elektrik bağlantısı	WB-M8-8
Tip	UR3-16
mit	E-transfer elektrik / pnömatik
für	Evrensel Robotlar e
Kraft axial (max)	500.0 N
Moment (Y)	40.0 Nm
Achsversatz max	1.0 mm
Yük döngüsü sayısı	100000.00
Anzugskraft	50.0 N
Lösekraft	0.0 N

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.09.00010**Veri aksesuarları sipariř edin 10.08.09.00010**

Typ	Artikelnummer
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00010