

Art.-Nr.: 10.08.09.00010


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Ingressi / uscite	RS 485
Collegamento elettrico	Con fem gomi M8, 8 pol
Modello	Sistema di sostituzione rapida MATCH
Dmk	50,0 mm
Tipo	UR3-16
per	Robot universali e
Funzione supplementare	Freedrive
Attrezzatura dell'impianto	

RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

Il modulo di cambio rapido RMQC viene fornito pronto per il collegamento.

Il generatore di vuoto adatto deve essere ordinato separatamente.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	95,00 mm
Altezza H1	42,00 mm
Altezza H	39,00 mm
Diametro esterno D2	31,5 mm
Diametro esterno D	75,00 mm
Diametro interno d	6,40 mm
Filettatura G1	M8-IG
Filettatura G2	M7-IG
Filettatura G3	M3-IG
Dmk	50,0 mm

Dati di costruzione RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH



Art.-Nr.: 10.08.09.00010

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Elementi di fissaggio della forma	Canale del fluido chiuso
Ingressi / uscite	RS 485
Peso	390,0 g
Temperatura d'intervento	5 ... 60 °C
Modello	Sistema di sostituzione rapida MATCH
Collegamento elettrico	WB-M8-8
Tipo	UR3-16
con	Trasferimento elettrico / pneumatico
per	Robot universali e
Forza assiale (max)	500,0 N
Momento (Y)	40,0 Nm
Spostamento dell'asse max	1,0 mm
Numero di cicli di carico	100.000,00
Forza di serraggio	50,0 N
Potere dissolvente	0,0 N

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.08.09.00010](http://www.schmalz.com/10.08.09.00010)**Ordinare gli accessori dati 10.08.09.00010**

Typ	Artikelnummer
Gruppo valvola elettromagnetica	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032

