

Art.-Nr.: 10.08.09.00010



RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH

El módulo de cambio rápido RMQC se suministra listo para su conexión.


El generador de vacío adecuado debe pedirse por separado.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Entradas / salidas	RS 485
Conexión eléctrica	Con hemb codo M8, 8 pol
Diseño	Sistema de cambio rápido MATCH
Dmk	50,0 mm
Modelo	UR3-16
para	Robots universales e
Función adicional Equipamiento de la instalación	Freedrive

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	95,00 mm
Altura H1	42,00 mm
Altura H	39,00 mm
Diámetro exterior D2	31,5 mm
Diámetro exterior D	75,00 mm
Diámetro interior d	6,40 mm
Rosca G1	M8-HE
Rosca G2	M7-HE
Rosca G3	M3-IG
Dmk	50,0 mm



Datos de diseño RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH



Art.-Nr.: 10.08.09.00010

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Elementos de fijación de forma	Canal de fluido cerrado
Entradas / salidas	RS 485
Peso	390,0 g
Temperatura de uso	5 ... 60 °C
Diseño	Sistema de cambio rápido MATCH
Conexión eléctrica	WB-M8-8
Modelo	UR3-16
con	Transferencia eléctrica / neumática
para	Robots universales e
Fuerza axial (máx.)	500,0 N
Momento (Y)	40,0 Nm
Desplazamiento del eje máximo	1,0 mm
Número de ciclos de carga	100.000,00
Fuerza de apriete	50,0 N
Poder disolvente	0,0 N

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.08.09.00010

**Pedir accesorios de datos 10.08.09.00010**

Typ	Artikelnummer
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
	10.08.09.00032


WWW.SCHMALZ.COM/10.08.09.00010